


**Garant****CC.T 120404, Soort: HB7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7315-1 Soort: HB7315-1  
Spaanbreker: AF  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Tolerantie	G
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Soort	HB7315-1

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
ISO-code wisselplaat	CCGT 120404
Spaanbreker	AF
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding $f$	0,03 - 0,1 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien