

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7315-1 Soort: HB7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	G
Snedeccondities	continu

ISO-code wisselplaat	DCGT 11T304
Soort	HB7315-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien