

Garant
DC.T 070204, Soort: HB7315-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7315-1 Soort: HB7315-1
 Spaanbreker: AF
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	G
ISO-code wisselplaat	DCGT 070204

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Soort	HB7315-1
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	AF
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien