

**JEPSON POWER****Drytech® cirkelzaagblad Ø 203 mm, Aantal tanden: 54****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078243 54
GTIN	4260052468104
Artikelklasse	07E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijzonder geschikt voor het zagen van (metalen) roosters, trapeziumplaten, profielen, kabelgoten, jaloeziebuizen etc. Met 1,0 tot 1,7 mm zijn de LBS-zaagbladen aanzienlijk dunner dan traditionele zaagbladen. Ze zijn daardoor materiaalbesparend, efficiënter en sneller. Energiebesparend en dus meer accuvermogen. Snij snelheid max. 4000 omw./min.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor	INOX
Snedebreedte B	1,7 mm
Aantal tanden	54
Boring-Ø	25,4 mm
Blad-Ø D	203 mm
Producttype	Cirkelzaagblad

