

JEPSON POWER

Drytech® cirkelzaagblad Ø 203 mm, Aantal tanden: 48**Bestelgegevens**

Bestelnummer	078243 48
GTIN	4260052466780
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder geschikt voor het zagen van (metalen) roosters, trapeziumplaten, profielen, kabelgoten, jaloeziebuizen etc. Met 1,0 tot 1,7 mm zijn de LBS-zaagbladen aanzienlijk dunner dan traditionele zaagbladen. Ze zijn daardoor materiaalbesparend, efficiënter en sneller. Energiebesparend en dus meer accuvermogen. Snij snelheid max. 3800 omw./min.

Technische beschrijving

Blad-Ø D	203 mm
Aantal tanden	48
Geschikt voor	Steel
Snedebreedte B	1,2 mm
Boring-Ø	25,4 mm
Producttype	Cirkelzaagblad

