

**Garant****VC.T 110302, Soort: HB7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VCMT 110302 HB7315-1 Soort: HB7315-1  
Spaanbreker: AF  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM

Tolerantie	G
Soort	HB7315-1
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	VCGT 110302
Producttype	Wisselplaat voor het draaien