

**Garant**
**VC.T 160402, Soort: HB7315-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VCMT 160402 HB7315-1 Soort: HB7315-1  
 Spaanbreker: AF  
 Tolerantie: G  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VCGT 160402
Voeding $f$	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7315-1

Spaanbreker	AF
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	G
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien