

**Garant****VC.T 160408, Soort: HB7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VC.T 160408 HB7315-1 Soort: HB7315-1  
Spaanbreker: AF  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Soort	HB7315-1
Voeding $f$	0,03 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	AF

Tolerantie	G
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	VCGT 160408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien