

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7315-1 Soort: HB7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	G
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
ISO-code wisselplaat	VCGT 160404
Spaanbreker	AF

Aantal wisselingen/snikanten	2
Soort	HB7315-1
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	N
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien