

Garant**ZCMX 130404, Soort: HBZ120**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 130404 HBZ120 Soort: HBZ120
Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm
Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm
Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

Technische beschrijving

Soort	HBZ120
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Hoofdtoepassing	M

ISO-code wisselplaat	ZCMX 130404
Hoekradius	0,4 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien