

Garant**ZCMX 130404, Soort: HBZ030**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Artikelklasse	21K

Omschrijving

Uitvoering:

Harder substraat voor een hogere standtijd met dunne CVD-coating. Speciaal voor vlak- en langsdraaitoepassingen.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	ZCMX 130404
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
Soort	HBZ030
Snedecndities	continu
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	P

geschikt voor gereedschap-Ø D_c

25 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien