

Garant**ZCMX 130404, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

Technische beschrijving

Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Soort	HBZ025
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min

ISO-code wisselplaat	ZCMX 130404
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien