

Garant**Afsteekzwaard, neutraal, Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273781 32/5
GTIN	4062406770365
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656 – 273749.

T.b.v.:

Houder nr. 273984 – 273994 of 319132 – 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	5 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	110 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee

Producttype

Steekwaard