

**Handmatig nietapparaat GBM 40-R, Type: GBM40R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Artikelklasse	74A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compact design voor goede toegankelijkheid tot het werkstuk. Zeer goede krachtoverbrenging door de ratelfunctie. Snel wisselen van de draadstiften en mondstukken zonder gereedschap.

**Levering:**

Mondstukken / draadstiften M5; M6; M8 en M10. in stevige kunststof box.

totale lengte: 212 mm

Voor blindklinkmoeren van alle materialen: M3 – M10

Voor blindklinkmoeren staal / aluminium: M3 – M12

Gewicht: 1250 g

**Technische beschrijving**

Voor blindklinkmoeren van alle materialen	M3 – M10
Fabrikantnummer	GBM 40-R
totale lengte	212 mm
Voor blindklinkmoeren staal / aluminium	M3 – M12
Gewicht	1250 g

Producttype

Blindklinktang