

Garant**HM-betonboor, Boor-Ø: 5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 786070 5 |
| GTIN | 4062406770402 |
| Artikelklasse | 71C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Spiraallengte | 50 mm |
| totale lengte | 85 mm |
| Schacht-Ø | 5 mm |
| Boor-Ø | 5 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Norm | ISO 5468 |
| Norm | DIN 8039 |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Schacht | Cilinderschacht |
| Producttype | Steenboor |

