

Garant**HM-betonboor, Boor-Ø: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786070 7
GTIN	4062406773427
Artikelklasse	71C

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	7 mm
Boor-Ø	7 mm
Spiraallengte	60 mm
totale lengte	100 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor

