

Garant**Set HM-betonboren, Aantal boren: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786078 7
GTIN	4062406773496
Artikelklasse	71C

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Inhoud:

Boor nr. 786070: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Technische beschrijving

Aantal boren	7
Snijmateriaal	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Toepassing met slag / geen slag	Klopboor

Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor

Accessoires

HM-betonboor Boor-Ø 3 mm	786070 3
HM-betonboor Boor-Ø 4 mm	786070 4
HM-betonboor Boor-Ø 5 mm	786070 5
HM-betonboor Boor-Ø 6 mm	786070 6
HM-betonboor Boor-Ø 7 mm	786070 7
HM-betonboor Boor-Ø 8 mm	786070 8
HM-betonboor Boor-Ø 10 mm	786070 10