

**Garant****Set HM-betonboren, Aantal boren: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786078 5
GTIN	4062406773489
Artikelklasse	71C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

**Klop- en draaiboor** met sterke HM-snijplaat.

**Toepassing:**

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

**Inhoud:**

Boor nr. 786070: resp. 1 st. maat 4; 5; 6; 8; 10

**Technische beschrijving**

Aantal boren	5
Snijmateriaal	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor

---

## Accessoires

HM-betonboor Boor-Ø 4 mm	786070 4
HM-betonboor Boor-Ø 5 mm	786070 5
HM-betonboor Boor-Ø 6 mm	786070 6
HM-betonboor Boor-Ø 8 mm	786070 8
HM-betonboor Boor-Ø 10 mm	786070 10