

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15×D, Systeem / schacht-Ø: GL/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht HM versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2$ schacht-Ø + middenverplaatsing L_3 snijkop.

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: GL

Totale lengte L: 268 mm

niet spanbaar bereik S: 102 mm

Aanbevolen spanlengte: 64 mm

Montageschroevenset: 269026 1

Technische beschrijving

Montageschroevenset	269026 1
Aanbevolen spanlengte	64 mm
Systeem	GL
niet spanbaar bereik S	102 mm
Totale lengte L	268 mm
Serie	Master Mute

Binnendraaidiepte tot	15xD
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel