



Assortiment montagegereedschap, 59-delig in gereedschapsrugzak, Aantal delen: 59



Bestelgegevens

Bestelnummer	686016 59
GTIN	4062406773199
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige textieltassen uitgerust met praktische assortimenten gereedschap, als een collega bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Levering:

Schuifmaat: 1 St. nr. 410625 gr. 150

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462010 gr. 5

Dubbele steeksleutel: resp. 1 st. nr. 610950 gr. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Set haakse schroevendraaiers zeskant, lang, met kogelkop: 1 st. nr. 627225 gr. 9 (1,5 – 10 mm)

Dopsleutelassortiment 1/4 Inch: 1 st. nr. 630368 gr. 6 (29-delig)

Sleuf schroevendraaier: resp. 1 st. nr. 660701 gr. 3, 4, 7

Schroevendraaier voor Phillips: resp. 1 st. nr. 668401 gr. 0, 1, 2

Gar. combinatietang: 1 St. nr. 702995 gr. 180

Waterpomptang: 1 St. nr. 706145 gr. 250

platte rondbektang: 1 St. nr. 713595 gr. 200

Gar. zijsnijtang: 1 St. nr. 725245 gr. 160

Bankhamer: 1 St. nr. 750125 maat 300

Verstelbare moersleutel: 1 St. nr. 813961 gr. 200

Mes, universeel: 1 St. nr. 845039 gr. 160

LED-ZAKLAMP: 1 st. nr. 081437 maat BLACK

Gereedschapsrugzak van textiel: 1 St. nr. 692267 gr. 1

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Aantal delen	59
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Universeel mes met spuitgietzink-greep 18 mm Totale lengte 160 mm	845039 160
Zijsnijtang, blank, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	725245 160
Gereedschapsrugzak van textiel Type 1	692267 1
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3 mm	660701 3
Halfronde tang, gebogen, blank, met beklede grepen totale lengte 200 mm	713595 200
Led-zaklamp met batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610950 18X19
Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld Aantal sleutels 9	627225 9
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 7 mm	660701 7
Schuifmaten met momentvergrendeling Meetbereik 150 mm	410625 150

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant29-delig Type 6	630368 6
Rolbandmaat Bandlengte 5 m	462010 5
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 1	668401 1
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610950 8X9
Waterpomptang, gezwart, met beklede grepen totale lengte 250 mm	706145 250
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610950 16X17
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 0	668401 0
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610950 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610950 12X13
Vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten- grepen Totale lengte 180 mm	702995 180
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 4 mm	660701 4
Bankhamer Gewicht zonder steel 300 g	750125 300
Verstelbare moersleutel met beklede greep Totale lengte 200 mm	813961 200