

**Garant****GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15xD, Systeem / schacht-Ø: QC/20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht HM versterkt.

**Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Totale lengte L: 340 mm

niet spanbaar bereik S: 118 mm

Aanbevolen spanlengte: 80 mm

Montageschroevenset: 269026 1

**Technische beschrijving**

Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Systeem	QC
Hogedrukverbindingsslang	269207
niet spanbaar bereik S	118 mm
Aanbevolen spanlengte	80 mm
Montageschroevenset	269026 1

Totale lengte L	340 mm
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	15×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel