

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15xD, Systeem / schacht-Ø: QC/25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht HM versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Totale lengte L: 430 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 2,5 mm

niet spanbaar bereik S: 145 mm

Aanbevolen spanlengte: 100 mm

Montageschroevenset: 269026 1

Technische beschrijving

Montageschroevenset	269026 1
niet spanbaar bereik S	145 mm
Systeem	QC
Middenverplaatsing H basisdeel	2,5 mm
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208

Aanbevolen spanlengte	100 mm
Hogedrukverbindingsslang	269207
Totale lengte L	430 mm
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	15×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel