

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15xD, Systeem / schacht-Ø: QC/32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht HM versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Totale lengte L: 544 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 6 mm

niet spanbaar bereik S: 179 mm

Aanbevolen spanlengte: 128 mm

Montageschroevenset: 269026 1

Technische beschrijving

Middenverplaatsing H basisdeel	6 mm
Montageschroevenset	269026 1
niet spanbaar bereik S	179 mm
Hogedrukverbindingsslang	269207
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Systeem	QC

Aanbevolen spanlengte	128 mm
Totale lengte L	544 mm
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	15×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel