

**Garant**
**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15xD, Systeem / schacht-Ø: DM/60**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Artikelklasse	29E

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Schacht HM versterkt.

**Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 1040 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 10 mm

niet spanbaar bereik S: 333 mm

Aanbevolen spanlengte: 240 mm

Montageschroevenset: 269026 3

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing H basisdeel	10 mm
Hogedrukverbindingsslang	269207
niet spanbaar bereik S	333 mm
Systeem	DM
Aanbevolen spanlengte	240 mm

Montageschroevenset	269026 3
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Totale lengte L	1040 mm
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	15×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel