

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15×D, Systeem / schacht-Ø: DM/40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht HM versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 668 mm

niet spanbaar bereik S: 224 mm

Aanbevolen spanlengte: 160 mm

Montageschroevenset: 269026 3

Technische beschrijving

Systeem	DM
niet spanbaar bereik S	224 mm
Montageschroevenset	269026 3
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Aanbevolen spanlengte	160 mm
Hogedrukverbindingsslang	269207

Totale lengte L	668 mm
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	15×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel