

Garant GRIDLINE

**ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met lades vrijrijdbaar, 12x20G, Hoogte behuizing: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972032 500
GTIN	4062406769758
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladebehuizing met stabiele staalconstructie. **Voor 100% volledig uittrekbare lades** met geleiders en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Met elk 2 kogellager bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met rem voor wiel en draaicirkel) Ø 125 mm met slijtvaste, **geleidende wielen**.

**Toepassing:**

Ladebehuizingen om Workstation nr. 972010 – 972015 of ESD-werkbanken nr. 972150 – 972185 naar wens in te delen.

**Kleur:**

Behuizing lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de effectieve hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de hoogte van de afzonderlijke fronts.

**Technische beschrijving**

Breedte in G	12
--------------	----

Nuttige hoogte	425 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Breedte	400 mm
Diepte	650 mm
Hoogte	700 mm
Diepte in G	20
Maximale belastbaarheid	250 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast