

Garant GRIDLINE

ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling, 12×20G, fronthoogte lade: 100mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972036 100
GTIN	4062406773847
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **eenhandig te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens resp. verrijdbare werkbanken en behuizingen.

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 16G.

Kleur:

Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige diepte in G	20
Fronthoogte	100 mm
Nuttige breedte in G	12
Nuttige hoogte	75 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	300 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade