

Garant GRIDLINE

**ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling, 12×20G, fronthoogte lade: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972036 125
GTIN	4062406773854
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **eenhandig te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens resp. vrijrijdbare werkbanken en behuizingen.

**T.b.v.:**

Alle ESD-behuizingen 16G.

**Kleur:**

Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige breedte in G	12
Nuttige hoogte	100 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige diepte in G	20

Fronthoogte	125 mm
Nuttige breedte	300 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade