

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met lades, 12×20G, Hoogte behuizing: 300mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972030 300
GTIN	4062406769727
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladebehuizing met stabiele staalconstructie. **Voor 100% volledig uittrekbare lades** met geleiders en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om Workstation nr. 972010 – 972015 of ESD-werkbanken nr. 972150 – 972185 naar wens in te delen.

Kleur:

Behuizing lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let er bij het plaatsen van lades in de behuizing op dat de effectieve hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Technische beschrijving

Uitvoering	Naar keuze te configureren
Nuttige hoogte	225 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Gewicht	9,5 kg
Diepte in G	20
Hoogte	300 mm
Breedte	400 mm
Breedte in G	12
Diepte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast