

AEG

Slagschroefmachine, Type: BSS18MTF12



Bestelgegevens

Bestelnummer	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V accu-slagschroefmachine met 1/2 inch-vierkantgereedschapsopname.

- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Handgreep met softgrip.**
- **Riemhaak.**
- **Draaimomentinstelling in 4 trappen, inclusief AutoStop, voor optimaal aanhalen en losdraaien van wielmoeren.**
- **borstelloze motor.**

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Opmerking:

Zie voor geschikte reserveaccu nr. 073846– 073848. Accustartersets onder nr. 073844.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Aantal inbegrepen accu's	0

Energievoorziening	Accuvoeding
maximaal draaimoment	785 Nm
Aantal slagen	0 - 3800 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	BSS18MTF12
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Accutype	Lithium-ion
Typisch gebruik	Heavy Duty
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Gewicht	1,65 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Producttype	Slagschroefmachine