

AEG

Haakse slijper op accu, Type: BEWS18BLPX



Bestelgegevens

Bestelnummer	077125 BEWS18BLPX
GTIN	4058546223649
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze, krachtige 18 V haakse slijper met compacte constructie.

- **Snelle verstelling van de beschermkap**
- **Led-waarschuwingslamp ter bescherming tegen overbelasting**
- **Plat en robuust metalen tandwielhuis voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen**

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Opmerking:

Geschikte reserveaccu's vindt u onder nr. 073846-073848. Accustartersets onder nr. 073844.

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Fabrikantnummer: BEWS18-125BLPX

Accuspanning: 18 V

Maximaal toerental: 11000 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 22 mm

Gewicht: 2,3 kg

Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	22 mm
Fabrikantnummer	BEWS18-125BLPX
Kickbackstop	nee
Zachte aanloop	nee
Accuspanning	18 V
Dodemansschakeling	ja
Herstartblokkering	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Overbelastingsbeveiliging	ja
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper