

Garant

ESD elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Draagvermogen max. 250 kg, ESD-plaat, Type: 1250

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972017 1250
GTIN	4062406773588
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

ESD-werkplek met elektrische hoogter verstelling. Niet-geleidend frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dikke volumegeleidende ESD-plaat. Bedieningspaneel niet ESD-geleidend. Werktafel zonder scheidingsplaten, geen serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Werkblad lengte	1250 mm
-----------------	---------

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
Hefsnelheid	38 mm/s
Gewicht	94 kg
Werkblad dikte	50 mm
Diepte	750 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Breedte	1250 mm
Werkblad diepte	750 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel