

**Handlasermeter, Type: GLM100-25C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Artikelklasse	46T

Omschrijving**Uitvoering:**

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Precisie over grote afstanden. Overdracht van metingen via Bluetooth naar de nieuwe MeasureOnApp.

Uitvoering promotietekst:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Statiefschroefdraad 1/4 inch. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaten exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Dataoverdracht via Bluetooth®.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas. Incl. batterijen nr. 081551 LR6.

Accessoires:

Meetstatief nr. 468558

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	2
Gewicht	230 g
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Aansluiting	Bluetooth-interface
Serie	GLM100-25C
Voeding	081551 LR6
Hellingssensor	360 graden
Breedte	64 mm
Oproep van laatste metingen	ja
Meetnauwkeurigheid	±1,5 mm
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Optellen/af trekken	ja
Digitale doelzoeker	ja
Fabrikantnummer	GLM100-25C
Lengte	142 mm
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Hoogte	28 mm
Bereik	100 m
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6
--	------------