



Zelfnivellerende kruislijnlasers GLL, Type: 2-15G



Bestelgegevens

Bestelnummer	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlasers met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten.

Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehoort). **IP64-bescherming.** Robuuste constructie met verzonken glazen en rubbergecoate behuizing voor gebruik in veeleisende werkomstandigheden. Comfortabele, snelle en veilige bevestiging dankzij universele houder LB 10 Professional met zeer sterke magneten.

Groene laserlijnen voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

4x batterij nr. 081561 LR6, universele houder LB 10, laserrichtbord, beschermtas.

Technische beschrijving

Hoogte	115 mm
Bereik	15 m
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Energievoorziening	Batterijvoeding
Fabrikantnummer	GLL 2-15 G
Aantal inbegrepen batterijen	4
Maximale afwijking	±0,3 mm/m
Nivelleerbereik	±4 graden
Laserklasse	2
Gewicht	570 g
Lengte	126 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Breedte	63 mm
Kleur van de laser	groen
IP-klasse	IP 64
Producttype	Kruislijnlaser

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------