

**Garant****Digitale schuifmaat HCT IP67 met Bluetooth en ronde dieptemaat,  
Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412783 150
GTIN	4062406773953
Artikelklasse	41A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP 67 HCT met **Bluetooth 5.0. Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak.** De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Reservedeel:**

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

**Technische beschrijving**

Aflezingsprecisie	0,01 mm
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App

Serie	HCT
Dieptemaat	Ø 1,6
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezingswaarde	0,0005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560
IP-klasse	IP 67
Beklemlengte	40 mm
Internationaal type	CR2032
Batterijtype	Knoopcel
Norm	ISO 13385
Dieptemaat aanwezig	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	A1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B
Schroef voor dieptemaathouder	412236
Type SPRING	412240 SPRING