

**Garant****Digitale diepteschuifmaat HCT IP67 met Bluetooth, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418685 200
GTIN	4062406773977
Artikelklasse	41A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeer groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen  $\varnothing$  1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Digitale diepteschuifmaat IP67 HCT met Bluetooth 5.0. **Zeer groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen  $\varnothing$  1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Uitvoering **met Bluetooth**. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Accessoires:**

Extra brug 320 mm lang nr. 418689, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

## Technische beschrijving

Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Serie	HCT
Aflezing omschakelbaar	0,01 mm
IP-klasse	IP 67
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	A1
Doorsnede liniaal	16x3,5 mm
Batterijtype	Knoopcel
Bruglengte	100 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm	021220 200
	021230 200

DAkkS-kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal  
meetbereik 200 mm

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B
Schroef voor dieptemaathouder	412236