

Garant**Digitale diepteschuifmaat HCT IP67 met Bluetooth, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418685 300
GTIN	4062406773984
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Digitale diepteschuifmaat IP67 HCT met Bluetooth 5.0. **Zeer groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Uitvoering **met Bluetooth**. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Extra brug 320 mm lang nr. 418689, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 67
Kalibratie	A1
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aflezing omschakelbaar	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Energievoorziening	Batterijvoeding
Bruglengte	100 mm
Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Doorsnede liniaal	16x3,5 mm
Batterijtype	Knoopcel
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	steverige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie	Diepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 300 mm	021220 300
		021230 300

DAkkS-kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal
meetbereik 300 mm

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B
Schroef voor dieptemaathouder	412236