



Zelfnivellerende kruislijnlaser LINO, Type: L6RS



Bestelgegevens

Bestelnummer	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Artikelklasse	47C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, ergonomische kunststof behuizing, stof- en spatwaterdicht. Zelfnivellerende multilijnlaser met 3× 360° laserlijnen. Eén horizontale en twee verticale 360° laserlijnen. Laserlijnen dun, scherp en duidelijk zichtbaar. Laservermogen instelbaar in 3 stappen voor beter zicht of langere werktijd. Zelfnivellerend over lange afstanden op hellingen. Tijdsbesparing door eenvoudige opstelling van het schietloodpunt. Vast loodpunt dankzij geïntegreerde voet. Eenvoudige en nauwkeurige uitlijning van de laserlijnen met $\pm 10^\circ$. Geheugenfunctie voor persoonlijke instellingen. Stof- en spatwaterdicht. Het drievoudige stroomvoorzieningsconcept maakt werken zonder onderbreking mogelijk. Naar keuze te gebruiken met Li-ion-accu, AA-batterijen of netadapter.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3× batterij nr. 081561 LR6, laserrichtbord, tas.

Technische beschrijving

Hoogte	110 mm
Gewicht	530 g
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Aantal inbegrepen batterijen	3
Kleur van de laser	geel
Bereik met ontvanger	70 m
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Bereik	25 m
IP-klasse	IP 54
Breedte	60 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale afwijking	$\pm 0,2$ mm/m
Nivelleerbereik	± 4 graden
Diepte	100 mm
Serie	LINO
Diameter met ontvanger	140 m
Bedrijfsduur	25 h
Producttype	Kruislijnlaser

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------