



Zelfnivellerende kruislijnlaser LINO, Type: L6GS



Bestelgegevens

Bestelnummer	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Artikelklasse	47C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, ergonomische kunststof behuizing, stof- en spatwaterdicht. **Met groene laserlijnen voor optimale zichtbaarheid. Tot 400% betere zichtbaarheid dan bij een rode laserstraal.**

Zelfnivellerende multilijnlaser met 3× 360° laserlijnen. Eén horizontale en twee verticale 360° laserlijnen. Laserlijnen dun, scherp en duidelijk zichtbaar. Laservermogen instelbaar in 3 stappen voor beter zicht of langere werktijd. Zelfnivellerend over lange afstanden op hellingen. Tijdsbesparing door eenvoudige opstelling van het schietloodpunt. Vast loodpunt dankzij geïntegreerde voet. Eenvoudige en nauwkeurige uitlijning van de laserlijnen met $\pm 10^\circ$. Geheugenfunctie voor persoonlijke instellingen. Stof- en spatwaterdicht. Het drievoudige stroomvoorzieningsconcept maakt werken zonder onderbreking mogelijk. Naar keuze te gebruiken met Li-ion-accu, AA-batterijen of netadapter.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Li-ion-accu, lader met netadapter, laserrichtbord, tas.

Technische beschrijving

Breedte	60 mm
Accucapaciteit	5,2 Ah
Nivelleerbereik	±4 graden
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Accutype	Lithium-ion
Kleur van de laser	groen
Diepte	100 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 54
Serie	LINO
Gewicht	530 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Bereik	35 m
Maximale afwijking	±0,2 mm/m
Bereik met ontvanger	70 m
Hoogte	110 mm
Diameter met ontvanger	140 mm
Bedrijfsduur	11 h
Producttype	Kruislijnlaser