

**Kussenslijper (A) 4-laags, Ø 30 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555170 80
GTIN	4007220152706
Artikelklasse	55G

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal gereedschap met 4-laagse in elkaar grijpende schuurlijnen en een centrische schroefdraadopname.

Toepassing:

Voor het zijslippen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals groeven, geulen en sleuven. Slijpen met boven- en onderkant mogelijk.

Opmerking:

Spandoorn nr. 555175 gebruiken.

Slijpmiddelaanduiding: A

Aanbevolen toerental: 6500 min⁻¹

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	80
Schijf-Ø	30 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Schuurmiddeldrager	Linnen
Productnaamattribuut	Ø 30 mm
Aandrijfmachine	Rechte slijper
Aanbevolen toerental	6500 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		