

Garant
VHM-volradiusfrees, TiAlN, Ø DC: 1,5mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 207115 1,5 |
| GTIN | 4045197229472 |
| Artikelklasse | 11X |

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------------------------|
| Snijkant-Ø D _c | 1,5 mm |
| Vrijloop-Ø D ₁ | 1,44 mm |
| Aantal tanden Z | 2 |
| Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop | 5 mm |
| Voeding f _z voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm ² | 0,006 mm |
| Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ² | 0,006 mm |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Totale lengte L | 50 mm |
| Snijlengte L _c | 2 mm |
| Spiraalhoek | 30 graden |
| Radius R | 0,75 mm |
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Type | N |
| Tolerantie nominale Ø | f8 |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal |

| | |
|--|--------------------------|
| Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfreen |
| Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfreen |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 350 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 250 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 70 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | geschikt | 50 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 70 m/min | M |
| GG(G) | geschikt | 120 m/min | K |
| CuZn | beperkt geschikt | 320 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |
| Lucht | beperkt geschikt | | |

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB

129100 HB

