

**Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 38****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092230 38
GTIN	4030839220320
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.
Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
-------------------	----

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Sluiting	Veter
Schoentype	Schoen, laag model
olie- en benzineresistente zool	ja
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Materiaal voering	ademende voering van textiel
Kleur	grijs
EU-schoenmaat	38
Grip	ja
Bovenmateriaal	Rundleder
Energieopname bij de hiel	ja
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
Materiaal teenbeschermpak	Staal
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal loopzool	TPU-/PU
antistatisch	ja
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatistische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen