

Garant
VHM-volradiusfrees, ongecoat, Ø DC: 6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	207106 6
GTIN	4045197540485
Artikelklasse	11X

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D ₁	5,9 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,037 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,033 mm
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Aantal tanden Z	2
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	17 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	54 mm
Snijlengte L _c	10 mm
Spiraalhoek	30 graden
Radius R	3 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	230 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	180 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	140 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	35 m/min	M
GG(G)	geschikt	70 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	160 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------