



Instelapparaat UNO, Type: UP



Bestelgegevens

Bestelnummer	355020 UP
GTIN	4034221174642
Artikelklasse	34H

Omschrijving

Uitvoering:

- **Groot multi-touchscreen met intuïtief en eenvoudig Microvision-oppervlak.**
- **IJkinrichting bij de SK50-basisopname.**
- **Veelzijdige aflegmogelijkheden o.a. voor gereedschapsopnames, adapters en bedieningselementen zoals muis, toetsenbord en printer.**
- **Snelverstelling van beide assen via release-by-touch (X/Z) afzonderlijk of tegelijk.**
- **Fijnstelling van beide assen (X / Z) met behulp van een draaiwiel.**
- **Spindel met 4×90° en 3×120° - indexering en pneumatische spindelrem voor draaigereedschap.**
- **Camera met 32-voudige vergroting.**

Het apparaat werkt in combinatie met de optioneel beschikbare, productiegerelateerde softwareoplossingen Hoffmann Group Connected.

Voordeel:

Hoffmann Group Connected

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

Toepassing:

Voor het meten en vooraf instellen van gereedschap op de machine in de productie of in de werkvoorbereiding.

Levering:

Toetsenbord, muis, thermo-labelprinter met etiketten, snijkantreiniger, externe camera voor fotobeheer, onderbouwkast (één vleugel deur, drie lades), meetsoftware in alle belangrijke talen, **ingebruikneming en training (1 dag).**

Accessoires:

De Haimer voorinstelapparaten zijn compatibel met de GARANT-reductiestukken nr. 354771; 354773; 354775; 354777 en 354779. Haimer reductiestukken zijn op aanvraag beschikbaar.

Opmerking:

Inclusief de aansluiting voor gegevensoverdracht van instelapparaat naar bewerkingsmachine door middel van een postprocessor. Een compatibiliteitscontrole van de standaard HAIMER postprocessorsen is vooraf vereist. Als uw machine niet in dit standaardpakket is opgenomen, kunnen extra kosten van toepassing zijn.

Andere UNO-modellen (autofocus en automatic drive) en VIO-serie op aanvraag verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	300 kg
Totale breedte	2264 mm
Basisopname	SK50 ultra-precisiespindel
Meetbereik X	400 mm
Diepte	590 mm
Breedte basis	1294 mm
Meetbereik Z	400 mm
Spindelbelasting	30 kg
Snelverstelling	pneumatisch
Tweede camera in objectiefdrager	nee
Bekkaliber X	100 mm
Totale hoogte	1735 mm
Serie	Hoffmann Group Connected
Aansluiting	Hoffmann Group Connected
Displaymaat	22 inch
Producttype	Afstelapparaat