



Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, SK 40 ultrakort, Span-Ø D1: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302303 20
GTIN	4034221062697
Artikelklasse	34I

Omschrijving

Uitvoering:

Krimphouder voor maximale verspaningscapaciteit bij de hoogrendementverspaning (HPC). Het geoptimaliseerde design combineert hoge stijfheid met trillingsdemping. Dat ontziet de machine, spindel en het gereedschap.

- **Safe-Lock gereedschapsuittrekbeveiliging voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap.**
- **Hogere verspaningscapaciteit door hogere toerentallen, hogere voedingen en grotere spaandiepte.**
- **Kortere bewerkingstijden.**
- **Geluidsarmer, daardoor betere oppervlaktekwaliteit en ontzien van gereedschap, spindel en machine.**
- **Met tapgaten voor het balanceren met schroeven.**
- **Met afsluitbare Cool Jet boringen.**
- **Met lengte-instelschroef (verstelafstand 10 mm).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6 **met Safe-Lock-aanslijping**. Geschikt voor alle soorten krimpapparaten, bijv. inductie, contact en hetelucht krimpapparaten.

Accessoires:

Frees met Safe-Lock aanslijping zie VHM-frees.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutel nr. 308820 – 308835. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Opmerking:

Andere krimphouders met **Safe-Lock** op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø D ₂	35,5 mm
Buiten-Ø D	43 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Span-Ø D ₁	20 mm
maximale spandiepte L _E	52 mm
Opname	SK 40 ultrakort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Uittrekbeveiliging voor gereedschap	Safe-Lock h6
Producttype	Krimphouder