



## Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, HSK-A 63 ultrakort, Span-Ø D1: 12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	307935 12
GTIN	4034221159472
Artikelklasse	34I

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Krimphouder voor maximale verspaningscapaciteit bij de hoogrendementverspaning (HPC). Het geoptimaliseerde design combineert hoge stijfheid met trillingsdemping. Dat ontziet de machine, spindel en het gereedschap.

- **Safe-Lock gereedschapsuittrekbeveiliging voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap.**
- **Hogere verspaningscapaciteit door hogere toerentallen, hogere voedingen en grotere spaandiepte.**
- **Kortere bewerkingstijden.**
- **Geluidsarmer, daardoor betere oppervlaktekwaliteit en ontzien van gereedschap, spindel en machine.**
- **Met tapgaten voor het balanceren met schroeven.**
- **Met afsluitbare Cool Jet boringen.**
- **Met lengte-instelschroef (verstelafstand 10 mm).**

#### Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6 **met Safe-Lock-aanslijping**. Geschikt voor alle soorten krimpapparaten, bijv. inductie, contact en hetelucht krimpapparaten.

#### Accessoires:

Frees met Safe-Lock aanslijping zie VHM-frees.

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

**Opmerking:**

Andere krimphouders met **Safe-Lock** op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Ø D <sub>2</sub>	26,5 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Buiten-Ø D	33,5 mm
maximale spandiepte L <sub>E</sub>	46 mm
Opname	HSK-A 63 ultrakort
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Uittrekbeveiliging voor gereedschap	Safe-Lock h6
Producttype	Krimphouder