



Krimhouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, HSK-A 63 ultrakort, Span-Ø D1: 8mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 307935 8 |
| GTIN | 4034221120427 |
| Artikelklasse | 34I |

Omschrijving

Uitvoering:

Krimhouder voor maximale verspaningscapaciteit bij de hoogrendementverspaning (HPC). Het geoptimaliseerde design combineert hoge stijfheid met trillingsdemping. Dat ontziet de machine, spindel en het gereedschap.

- **Safe-Lock gereedschapsuittrekbeveiliging voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap.**
- **Hogere verspaningscapaciteit door hogere toerentallen, hogere voedingen en grotere spaandiepte.**
- **Kortere bewerkingstijden.**
- **Geluidsarmer, daardoor betere oppervlaktekwaliteit en ontzien van gereedschap, spindel en machine.**
- **Met tapgaten voor het balanceren met schroeven.**
- **Met afsluitbare Cool Jet boringen.**
- **Met lengte-instelschroef (verstelafstand 10 mm).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6 **met Safe-Lock-aanslijping**. Geschikt voor alle soorten krimpapparaten, bijv. inductie, contact en hetelucht krimpapparaten.

Accessoires:

Frees met Safe-Lock aanslijping zie VHM-frees.

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Opmerking:Andere krimphouders met **Safe-Lock** op aanvraag.**Technische beschrijving**

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 29 mm |
| Ø D ₂ | 22 mm |
| Koelkanaalboring | afsluitbaar |
| Afkoppellengte A-maat | 70 mm |
| Span-Ø D ₁ | 8 mm |
| maximale spandiepte L _E | 38 mm |
| Opname | HSK-A 63 ultrakort |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 |
| Producttype | Krimphouder |