

STARCKE®**Schuurpapier driehoeken van klittenband (A) Perforatie met 6 gaten ,
Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557636 180
GTIN	4002748777776
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier) met **hoge sterkte en strooidichtheid**. Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund **(A)**.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

T.b.v.:

Geschikt voor Bosch Multi-Cutter.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Korrelgrootte	180
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	88 mm

Lengte	93 mm
Producttype	Klitschuurpapier

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		