


3M Roloc™**Vlies-finishingsschijf (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554069 100
GTIN	638060892909
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel en krachtig **nylonvlies** gecombineerd met **nauwkeurig gevormde keramische slijpkorrel (CER)** voor een grote afname en een lange levensduur.

Toepassing:

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Uitvoering	A coarse
Korrelvergelijking	100
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹

Producttype

Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		