


**3M Roloc™****Vlies-finishingsschijf (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Korrelvergelijking: 180**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	554069 180
GTIN	638060892916
Artikelklasse	53M

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Universeel en krachtig **nylonvlies** gecombineerd met **nauwkeurig gevormde keramische slijpkorrel (CER)** voor een grote afname en een lange levensduur.

**Toepassing:**

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

## Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Uitvoering	A medium
Korrelvergelijking	180
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Maximaal toerental	18000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Schuurvlies

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		